



CLOUTH PORTABLE - DOCTOR-CHANGE®

Portables Gerät zum Schaberklingenwechsel
bei laufender Maschine

- **Mehr Effizienz** durch höchstmögliche Anlagenverfügbarkeit
- **Höhere Produktqualität** durch weniger Ablagerungen
- **Einfache und sichere** Handhabung
- Signifikant **erhöhte Arbeitssicherheit**
- **Weniger manuelle Eingriffe** in den Prozess

FLIEGENDER WECHSEL!

Schaberklingenwechsel
bei laufender Maschine

 VIDEO

So einfach funktioniert der fliegende Wechsel!
Das Funktionsprinzip sehen Sie im Video:



www.clouth.com

CLOUTH PORTABLE-DOCTOR-CHANGE®

Einfacher Wechsel und schnelle Reinigung

Die ausgefeilte Konstruktion ermöglicht einen kompletten Aus- und Einzug der Schaber-
klinge bei laufender Maschine.

Effizienter Einsatz

Montiert auf einem Transportwagen kann der CLOUTH PORTABLE-DOCTOR-CHANGE®
an der Höhen- und Winkeleinstellung der Aufnahme direkt an der herausstehenden
Schaberklinge ausgerichtet werden.

Bei unzugänglichen Einsatzbereichen kann der CLOUTH PORTABLE-DOCTOR-CHANGE®
durch seine Führungsbolzen problemlos an einer individuell an die Maschine
angepassten Konsole* angebracht werden.

Komfortable Bedienung

Die pneumatische, intuitiv bedienbare Zwei-Hand-Bedienung sorgt mit ihrer
4 Meter langen Zuleitung für einen sicheren Abstand zum Arbeitsbereich.
Sie kann zudem mit Hilfe des Not-Halt-Tasters gegen ungewolltes Wiedereinschalten
gesichert werden.

Optimaler Workflow

Mit dem praktischen Transportwagen mit Gerätehalterung und Sicherheitszubehör
sind Werkzeuge oder Materialien jederzeit leicht auffindbar und einsatzbereit.
Der Steuerungskasten mit Druckanzeiger verfügt über eine integrierte Wartungseinheit.
Mit dem CLOUTH DOCTOR-CLEAN® CPDC aus unserem Zubehörsortiment reinigen
Sie die Führungsleiste schnell und zuverlässig über die gesamte Länge.

Ausführung und Zubehör

- Alle Komponenten sind aus hochwertigem und temperaturbeständigem Edelstahl
oder Aluminium gefertigt.
- Stabiler Transportwagen mit Gerätehalterung und Sicherheitszubehör*

* Der CLOUTH PORTABLE-DOCTOR-CHANGE® kann je nach Konfiguration in Ausstattung und
technischem Detail abweichen. Bitte Lieferumfang und Produktbeschreibung beachten.
Zubehör nur enthalten, wenn im Lieferumfang aufgeführt.

**„Wir hatten große Freude an der
Weiterentwicklung des bestehenden
Produktes – insbesondere im
Hinblick auf die Standardisierung.“**

*Sabrina Östreich und Ivo Müller
Forschung & Entwicklung
Joh. Clouth GmbH & Co. KG*

